



ヴォルテクサーシリーズ

X-2 / VT-1500 / VT-KD / VT-1000

特許第 5646243 号
特許第 6080657 号

超微粒子噴霧スプレーガン

特殊ノズルが高速回転し、微粒子を強力噴射！

ここが
凄い！

- 薄く・ムラなく・均一に塗布でき仕上がりが格段に向上します
- 無駄吹きを大幅に削減しコストダウンを実現できます

イチオシ

上部カップ

おもな用途

- ✓ 塗布 (光触媒、各種コーティング剤、殺菌剤、除菌剤、防カビ剤、消臭剤など)
- ✓ 洗浄
- ✓ 水切り
- ✓ 除塵
- ✓ 乾燥 ほか

使い方に合わせて選べる

4タイプ

薬液の向きを調整できる可動式ボトル
複雑なワークにも対応しやすいプロ仕様

ボトル分離型

軽量ガンで長時間の作業も疲れ知らず！
噴射角度を選ばずラク作業

VT-1500 ▼

肩掛けボトル



腰付けボトル

VT-KD



どこにでも置いて
安定性抜群

下部ボトル

VT-1000 ▶



ヴォルテクサー仕様

タイプ	上部カップタイプ	肩掛けボトルタイプ	腰付けボトルタイプ	下部ボトルタイプ
品番	X-2	VT-1500	VT-KD	VT-1000
本体寸法	W140 D340 H330	W70 D327 H175 (ガン) W150 D175 H160 (ボトル)	W70 D327 H175 (ガン) W100 D170 H190 (ボトル)	W130 D327 H240
乾燥重量	約 740 グラム	約 520 グラム (ガン) 約 380 グラム (ボトル)	約 520 グラム (ガン) 約 380 グラム (ボトル)	約 730 グラム
容器容量	400 ミリリットル	1500 ミリリットル	1000 ミリリットル	1000 ミリリットル

4タイプ共通	
エア圧	0.5~0.8MPa
エア流量	125 リットル毎分 (0.5MPa時)
噴霧量	0~40 ミリリットル毎分
使用流体	弱酸~弱アルカリ性
使用温度	10~50℃
接続部	カプラプラグ 1/4

開発・製造：有限会社ガリュー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北5-1-7

電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909

メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は 2021年9月現在のものです。
名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

最新情報はガリューウェブサイト
ga-rew.com をご覧ください。

ガリュー 検索